

プラグコネクタ
NPQR-L-Q16-E
部品番号: 8085715

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	16 mm
チューブ差込深さ	23.5 mm
取付方向	任意
デザイン	L-shape
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C
認証発行部	NSF C0556009
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	ISO class 4
食品安全	適用宣言参照 NSF/ANSI 169
周囲温度	-5 ... 150 °C
周囲温度に注意	With PUN-H: -20 °C - 60 °C
質量	83.8 g
エア接続ポート 1	外径16mmのチューブ用
エア接続ポート 2	外径16mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	ステンレス
Guard ring material	ステンレス
Material release ring	ステンレス
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	ステンレス
Thrust ring material	PPSU