

ボールバルブ

VZBE-1-WA-63-T-2-F0405-V15V15

部品番号: 8089042

FESTO

この製品はFesto製ではありません。



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------|--|
| 構造 | 2方向ボールバルブ |
| 操作方法 | メカ機構 |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 取付方法 | ライン設備 |
| プロセスバルブ接続 | Weld-on end to ASME B16.11 |
| 切換位置表示 | スロット指示/フロー指示 |
| フランジ金具の取付穴パターン | F04 F05 |
| 内径 | 25 mm |
| DN : 呼び径 | 25 |
| バルブ機能 | 2/2 |
| 流れ方向 | 逆流可能 |
| プロセスバルブの呼び圧力 | 63 |
| プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク | 15 Nm |
| 規格 | ASME B16.11 ISO 5211 |
| 流体 | 蒸気 ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体 |
| 流体温度 | -20 ... 200 °C |
| Kv値 | 94 m3/h |
| 材質 | RoHS対応 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | 鑄造ステンレス |
| ハウジングの材質番号 | 1.4408/CF8M |
| Material seat seal | PTFE, modified |
| Material seals | FPM PTFE |
| Material ball | 鑄造ステンレス |
| ボールの材質番号 | 1.4408/CF8M |
| Material shaft | ステンレス |
| シャフトの材質番号 | 1.4401 |
| 質量 | 1,000 g |
| 認証 | CRN |
| 耐酸性クラス : CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |