



adaptive shape gripper DHEF-20-A

部品番号: 8092533

FESTO

その他のストロークについてはお問い合わせください。標準ストロークは5, 10, 15, 20, 25, 30 mmです。



データシート

特長	値
サイズ	20
Inverting cap version	標準
ストローク	66 mm
グリップ可能な最小径	12 mm
グリップ可能最大距離	38 mm
Drive system	空気圧
取付方向	任意
運転モード	複動式
グリップバ機能	Adaptive
構造	Inverting cap ガイドモーションシーケンス
ガイド	基本ガイド
位置検出	近接スイッチ用
ボールバルブユニットの使用圧力	1 ... 8 bar
Operating pressure of cap	0.07 ... 0.1 bar
Burst pressure of cap	0.3 bar
グリップバの最大周波数	1 Hz
戻り側：時間	290 ms
移動時間	270 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス：CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	0 ... 60 °C
質量慣性モーメント	1.29 kgcm ²
有効負荷基準値	1 kg
質量	475 g
取付方法	To ISO 9409
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material cap	VMQ (シリコン)
Material housing	アルミアルマイト処理