

メモリカード CAMC-M-MS-G32-G2

製品番号: 8094425

FESTO



データシート

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-25 °C...85 °C
材料に関する注意事項	RoHS準拠
メモリ	GB
使用に関する注記	本デバイスは産業用および商業用に限定して開発、設計、製造されています。本製品は個人での使用は許可されていません。
形状	microSDHC
構造	MLC
速度等級	クラス10
最高読み取り速度	70MB/s
最大書き込み速度	50 MB/s
書き込み/消去サイクル数	96 TBW