

# ボールバルブ VZBE-3-WA-63-T-2-F0710-V15V15

部品番号: 8089047

FESTO

この製品はFesto製ではありません。



## データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Weld-on end to ASME B16.11
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F07 F10
内径	76 mm
DN : 呼び径	80
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	140 Nm
規格	ASME B16.11 ISO 5211
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Kv値	995 m <sup>3</sup> /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鑄造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408/CF8M
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	鑄造ステンレス
ボールの材質番号	1.4408/CF8M
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	9,400 g
認証	CRN
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大