


ストップシリンダ DFST-50-30-DL-Y4-A-S-G2

製品番号: 8090412

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	30 mm
ピストン径	50mm
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側 ショックアブソーバ 調整可能 前
取付位置	垂直
機能	複動式
構造	トグルレバー付ピストンヘッド
位置検出	近接センサ用
トグルレバーの位置クエリ	反射式センサ用
回転防止/ガイド	ガイドロッド
作動電圧	2 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	5 -C...60 -C
クッション長さ	15 mm
延長ピストンロッドに許容される衝撃力	3000 N
製品質量	1900 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: カバー	アルミダイキャスト
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 ピストンロッド	ステンレス
ローラー材質	鋼