


圧力センサ SPAN-B-B2R-R18M-PN-L1+2.5S

製品番号: 8114769

FESTO



データシート

特徴	値
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定項目	相対圧力
測定方法	ピエゾ抵抗型圧力センサ
圧力測定開始値	-0.1 MPa -1 bar
圧力測定範囲 初期値	-14.5 000032
圧力測定範囲 最終値	0.1 MPa 1 bar 14.5 000032
最大過負荷圧力	5 bar
過負荷圧力	0.5 MPa 5 bar 72.5 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
流体温度	0 -C...50 -C
周囲温度	0 -C...50 -C
± % FS における精度	1.5 %FS
繰返し精度(単位 : ± %FS)	0.3 %FS
温度係数(± %FS/K)	0.1 %FS/K
スイッチング出力	PNP/NPN 切換可
切換機能	ウィンドウコンパレータ しきい値コンパレータ
スイッチエレメント機能	NC/NO 切換可能
最大出力電流	80 mA
短絡抵抗	はい
作動電圧範囲 DC	10.8 V...30 V

特徴	値
極性保護	すべての電気接続用
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 L1J
電気ポート 1, 芯数	4
取付方法	フロントパネル取付 ねじ付 壁掛け/面ホルダー付
取付位置	任意
空気圧接続	雄ねじR1/8
製品質量	31 g
材質ハウジング	強化 PA
流体に触れた材質	FPM 真鍮, ニッケルメッキ 強化PA
ディスプレイの種類	バックライト付LCD
表示可能なユニット	MPa bar inHg kPa mmHg psi
設定オプション	ティーチイン ディスプレイと押ボタンによる
操作セキュリティ	PINコード
設定範囲 閾値	0 %...100 %
ヒステリシスの設定範囲	0 %...90 %
保護等級	IP40
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4