


Gripper jaw DHAS-GG-B18-16-A1

部品番号: 8119108

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	16 mm
取付方向	任意
デザイン	For microwell plates
耐振動	重度レベル2 (FN 942017-4およびEN 60068-2-6) での輸送テスト
耐衝撃性	衝撃テスト: 重要度レベル2 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠)
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	0 - 100 %
周囲温度	0 ... 40 °C
質量	24.4 g
取付方法	With female thread M3
材質	RoHS対応
Material gripper jaws	ステンレス
Material cylindrical dowel pin	バネ鋼