

# アダプタキット DADG-AK-F9-2

製品番号: 8104804

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	2
規格ベース	VDI/VDE 3847-2
取付位置	任意
使用圧力	0.2 MPa...0.8 MPa 29 000032...116 000032
作動電圧	2 bar...8 bar
定格作動圧力	0.6 MPa 6 bar 87 000032
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	Dew point at least 10 °C below the ambient temperature and temperature of the medium 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-20 °C...80 °C
製品質量	418 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 アダプタ	ステンレス
材質 : アダプタプレート	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質 シール	NBR
材質 : ねじ	ステンレス