

# ISOシリンダ CRDSNU-12-80-P-A

製品番号: 8152528

FESTO



## データシート

| 特徴                                   | 値                              |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ストローク                                | 80 mm                          |
| ピストン径                                | 12mm                           |
| ロッド先端ねじ                              | M6                             |
| クッション                                | フレキシブルクッションリング/プレート 両側         |
| 取付位置                                 | 任意                             |
| 規格準拠                                 | ISO 6432                       |
| ピストンロッドエンド                           | 雄ねじ                            |
| 構造                                   | ピストン<br>ピストンロッド<br>シリンダチューブ    |
| 位置検出                                 | 近接センサ用                         |
| 使用圧力                                 | 0.1 MPa...1 MPa                |
| 作動電圧                                 | 1 bar...10 bar                 |
| 機能                                   | 複動式                            |
| 作動流体                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                         | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| 耐食性クラス KBK                           | 3 - 高度の耐腐食性                    |
| LABS 認証                              | VDMA24364-B2-L                 |
| 周囲温度                                 | -20 -C...80 -C                 |
| エンドポジションにおける衝撃エネルギー                  | 0.07 J                         |
| 0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン | 51 N                           |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス    | 68 N                           |
| 0mmストローク時の移動負荷                       | 19 g                           |
| ストローク 10mmあたりの加算質量                   | 2 g                            |
| 0mmストローク時の基本重量                       | 101 g                          |
| ストローク 10mm あたりの加算質量                  | 4 g                            |
| 取付方法                                 | アクセサリ付                         |
| 空気圧接続                                | M5                             |
| マテリアルに関する注意事項                        | RoHS準拠                         |
| 材質: カバー                              | ステンレス                          |
| 材質: ピストンロッド                          | ステンレス                          |
| 材質: シリンダチューブ                         | ステンレス                          |