


# 近接スイッチ

## SDBF-FDS-1L-PU-K-N-M12

部品番号: 8161169

FESTO



## データシート

特長	値
デザイン	ブロック形
材質	RoHS対応
測定装置	位置
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-20 ... 80 °C
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 176 °F
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
応答時間 ( ON )	1.5 µs
応答時間	0.5 µs
最大出力電流	1 A
接点容量 DC	24 W
電圧降下	0.5 V
短絡保護	なし
使用電圧範囲 ( DC)	6 ... 24 V
誤極性保護	なし
電気接続ポート1, 接続タイプ	Cable with socket
電気接続ポート1, 接続方式	M12x1, Aコード ( EN 61076-2-101 )
電気接続ポート1, 芯/線数	3
出力ポートコネクタ	横
被膜の色	グレー
Material cable sheath	PVC
取付方法	固定
取付方向	任意
ハウジングカラー	黒
Material housing	PA
切換状態表示	LED
ケーブル可動時の周囲温度	-4 ... 176 °F
保護仕様	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III