


ソレノイドコイル

VACN-N-K1-1-10-EX4-M

部品番号: 8141606

FESTO



データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
定格	100 %
絶縁クラス	F
エナメル線絶縁クラス	H
コイル特性	24 V DC: 2.6 W
許容電圧変動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認証発行部	IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex mb IIC T6 Gb
粉塵防爆	Ex mb tb IIIC T80°C Db
防爆発火等級	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 50 °C
質量	762 g
配線方式	ケーブル
ケーブル径	7 mm
ケーブル長さ	10 m
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material housing	プラスチック
	鋼
Material winding	銅