


アダプタ

AD-1/2NPT-G1/2-I

部品番号: 9627

FESTO

片側雌ネジ、反対側雄ネジ



データシート

特長	値
オリフィス径	14.3 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク エア接続ポート1	28 Nm
最大締め付けトルク エア接続ポート2	40 Nm
質量	48.48 g
エア接続ポート 1	NPT1/2雄ねじ
エア接続ポート 2	雌ネジG1/2
材質	RoHS対応
Material seals	PVC
Material housing	亜鉛メッキ鋼