



각도 그립퍼 DHWS-32-A

Part Number: 1310182

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	32
최대 교체 정확도	<= 0.2 mm
최대 열림 각도	40 deg
회전 방향 대칭	<= 0.2 mm
반복 정확도, 그립퍼	<= 0.04 mm
그립퍼 핑거 수량	2
조립 위치	어디든
작동 모드	복동
그립퍼 기능	각도
디자인 구조	레버
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	2 ... 8 bar
그립퍼의 최대 작동 주기	<= 3 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	46 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	77 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
주변 온도	5 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	810 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	746 Ncm
관성 질량 모멘트	1.6 kgcm ²
그립퍼 Jaw에서 최대 힘 Fz 정적	120 N
그립퍼에서 최대 토크 Mx 정적	6 Nm
그립퍼에서 최대 토크 My 정적	6 Nm
그립퍼에서 최대 토크 Mz 정적	6 Nm
제품 중량	452 g
마운팅 형태	내부 나사산 및 센터링 슬리브 관통-홀 및 센터링 슬리브 포함 옵션
공압 연결구	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 캡 소재	PA
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 강화 양극처리
그립퍼 조 소재	고합금 강철