


# ストレート NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10

製品番号: 8158786

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	8.5 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
取付位置	任意
形状	エルボ
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
バリエーション	銅, 亜鉛, またはニッケルを主成分とする金属は使用できません。ただし鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルメッキされた表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です。
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	24.03 g
取付方法	六角ねじ SW17
エア接続ポート 1	雄ねじ R1/4
空気圧接続 2	チューブ 外径12mm用
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	PBT ステンレス
材質ねじシール	PTFE
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR

特徴	値
チューブ止め具材質	ステンレス