

선형 드라이브 유니트 SLE-32- -KF-A


Part Number: 150093

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

센터링 핀 또는 센터링 슬리브가 선형 유니트에 포함되어 있습니다.
실린더 센서 SIEN...는 모듈형 시스템에서 주문 코드 PV, PH, NV, NH를 사용하여 주문할 수 있습니다. 별도 구매품으로 주문할 수도 있습니다.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
행정거리	10 ... 500 mm
피스톤 직경	32 mm
드라이브 유니트의 작동 모드	오크
쿠션	충격 완충기, 가혹한 특성 곡선
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
위치 감지	근접 센서용 유도 센서용
작동 압력 MPa	0.15 ... 1.2 MPa
작동 압력	1.5 ... 12 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 용력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	415 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	483 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	1,500 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	31 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	4,300 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	57 g
공압 연결구	G1/8
커버 소재	알루미늄 주물
씰 소재	PA
하우징 소재	알루미늄 주물
피스톤 로드 소재	고합금 강철
실린더 튜브 소재	전조 알루미늄 합금