

Teller met voorselectie PZV-E-C

Artikelnummer: 15608

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	mechanische teller voor het verloop met pneumatische aandrijving
Terugstelwijze	Handtoets of pneumatisch signaal
Indicator	5 tekens
Afvaldruk aandrijving	$0,2 \pm 0,1$ bar
Afvaldruk normaalstand	$0,15 \pm 0,1$ bar
Aanspreekdruk aandrijving	$0,6 \pm 0,2$ bar
Bedrijfsdruk	2 bar...8 bar
Minimale terugschakeldruk	2 bar
Minimale impulsduur aandrijving	10 ms
Minimale impulsduur normaalstand	180 ms
Minimale pauzeduur aandrijving	15 ms
Minimale pauzeduur normaalstand	50 ms
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	150 g
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw
Pneumatische aansluiting	M5