

# 콤팩트 실린더 ADVULQ-63-50-P-A

Part Number: 156737


Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

근접 센싱용, 사각 피스톤 로드에 의해 회전 방지. 암 나사산  
피스톤 로드 끝단

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

단종 예정 제품. 2025년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



## 자료 시트

| 특징                                                       | 값                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 행정거리                                                     | 50 mm                           |
| 피스톤 직경                                                   | 63 mm                           |
| 쿠션                                                       | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트          |
| 조립 위치                                                    | 어디든                             |
| 작동 모드                                                    | 복동                              |
| 피스톤 로드 끝단                                                | 암 나사산                           |
| 디자인 구조                                                   | 피스톤<br>피스톤 로드                   |
| 위치 감지                                                    | 근접 센싱용                          |
| 사양                                                       | 단일 끝단 피스톤 로드                    |
| 토크에 대한 보호/가이드                                            | 사각 피스톤 로드                       |
| 작동 압력 MPa                                                | 0.1 ... 1 MPa                   |
| 작동 압력                                                    | 1 ... 10 bar                    |
| Operating pressure                                       | 14.5 ... 145 psi                |
| 작동 매체                                                    | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                           | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK                                             | 2 - 부식 응력 수준 보통                 |
| PWIS conformity                                          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 주변 온도                                                    | -20 ... 80 °C                   |
| 끝단에서 충격 에너지                                              | 0.7 J                           |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1,750 N                         |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1,870 N                         |
| 0 mm 행정거리의 이송 질량                                         | 134 g                           |
| 10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수                                    | 16 g                            |
| 0 mm 행정거리 당 기본 중량                                        | 1,059 g                         |
| 10 mm 행정거리 당 추가 중량                                       | 107 g                           |
| 마운팅 형태                                                   | 관통 홀 포함<br>액세서리 포함<br>옵션        |
| 공압 연결구                                                   | G1/8                            |
| 플랜지 나사 소재                                                | 스틸, 아연도금                        |
| 커버 소재                                                    | 전조 알루미늄 합금                      |
| 기밀 씬 소재                                                  | NBR<br>TPE-U(PU)                |
| 피스톤 로드 소재                                                | 고합금 강철                          |
| 실린더 튜브 소재                                                | 전조 알루미늄 합금                      |