

# Vlakke cilinder DZH-2"" - -PPV-A

Artikelnummer: 16259

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	0,04 in...40 in
Zuiger-Ø	2""
Max. verdraaihoek van de zuigerstang +/-	0.45 deg
Demping	Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Borging tegen verdraaien/geleiding	Ovale zuiger
Bedrijfsdruk	0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Dempingslengte	23 mm
Max. draaimoment van de borging tegen verdraaien	1.7 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	989 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	1178 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	60 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1200 g
Bevestigingstype	Naar keuze: met inwendige schroefdraad Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	1/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal