

Vlakke cilinder DZF-2 1/2"" - -A-P-A

Artikelnummer: 162978

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	0,04 in...13 in
Zuiger-Ø	2 1/2 " "
Max. verdraaihoek van de zuigerstang +/-	0.4 deg
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Borging tegen verdraaien/geleiding	Ovale zuiger
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	1682 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	1870 N
Bewogen massa bij 0 mm slag	337 g
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	22 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	25 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1379 g
Pneumatische aansluiting	1/4 NPT
Materiaal deksel	Persgegoten aluminium
Materiaal afdichtingen	FPM TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal