



# 압축 공기 탱크 CRVZS-10

Part Number: 160237

FESTO



## 자료 시트

특징	값
용량	10 l
조립 위치	하방 배수구
표준에 따름	AD 2000 참조 차트
작동 압력 MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
작동 압력	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.78 ... 232 psi
인증	TÜV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 인쇄 장치 규정이 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-] 질소
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	-10 ... 100 °C
주변 온도	-10 ... 100 °C
최대 조임 토크, 연결 나사산	130 Nm
최대 조임 토크, 배수기	27 Nm
제품 중량	6,459 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
응축수 배수기 연결	G3/8
공압 연결구	G1
재질 사항	RoHS 에 승인
에어 탱크 소재	고합금 강철, 부식방지