

# Stoppercilinder STAF-80-40-P-A-R

Artikelnummer: 164894

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	40 mm
Zuiger- $\varnothing$	80 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend Trekend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang met rol
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Enkele zuigerstang
Borging tegen verdraaien/geleiding	afgevlakte zuigerstang
Bedrijfsdruk	1 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang	13300 N
Toegelaten dwarskracht tijdens het schakelen	4000 N
Productgewicht	5350 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal rol	Staal