



Inschakelventiel PVEL-H-124-HP3

Artikelnummer: 1629207

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	L
Nominale doorlaat DN	54
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Bedieningswijze	manueel
Afdichtingsprincipe	Zacht
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren sluitbaar
Terugstelwijze	Gedwongen geleiding
Besturingstype	direct
Ventiel functie	3/2 bistabiel
Bedrijfsdruk	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	5 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...50 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-drukreservoirrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor drukapparatuur
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	5900 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal zuigerschuif	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR PE
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering