

Verbindingskabel KMPV-SUB-D-15-5

Artikelnummer: 177673

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	DIN 41652
Kabelaanduiding	Met toebehoren
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	300 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	15
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	15
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroef M3
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	15
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	15
Bereik voor bedrijfsspanning DC	30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid	2.8 A
Piekspanningsweerstand	1 kV
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
Buigradius, vaste kabelplaatsing	82 mm
Kabeldiameter	8.2 mm
Tolerantie kabeldiameter	± 0,2 mm
Kabelmontage	15 x 0,25 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	0.25 mm ²
Adereinden	Stomp afgesneden
Beschermingsklasse	IP65

Functie	Waarde
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal afdichtingen	CR
Materiaal steekcontacten	Koperlegering Verguld