

Vlakte cilinder EZH-5/20-50-B

Artikelnummer: 164994

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	50 mm
Zuiger-Ø	12 mm Equivalente diameter
Demping	Geen demping
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Constructieve opbouw	Zuiger Rechthoekige zuigerstang
Positiedetectie	zonder
Borging tegen verdraaien/geleiding	Rechthoekige zuigerstang
Bedrijfsdruk	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	49 N
Theoretische min. veerretourkracht	10.6 N
Theoretische max. veerretourkracht	13.6 N
Productgewicht	145 g
Bevestigingstype	met dwarsgat
Pneumatische aansluiting	Steeknippel PK-3
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal zuigerstang	Staal Vernikkeld