


Geleidingscilinder DFM-50-50-P-A-KF

Artikelnummer: 170947

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zwaartepuntafstand van de nuttige last tot de jukplaat xs	50 mm
Slag	50 mm
Zuiger- \emptyset	50 mm
Bedrijfsmodus van de aandrijfeenheid	Juk
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Max. snelheid	0.6 m/s
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Impactenergie in de eindposities	1 Nm
Max. kracht Fy	1487 N
Max. kracht Fy statisch	1600 N
Max. kracht Fz	1487 N
Max. kracht Fz statisch	1600 N
Max. moment Mx	81.79 Nm
Max. moment Mx statisch	88 Nm
Max moment My	31.98 Nm
Max. moment My statisch	34.4 Nm
Max. moment Mz	31.98 Nm
Max. moment Mz statisch	34.4 Nm
Max. toelaatbare momentbelasting Mx afhankelijk van de slag	15.51 Nm
Max. nuttige last afhankelijk van de slag bij gedefinieerde afstand xs	202 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	1057 N

Functie	Waarde
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	1178 N
Verplaatste massa	1969 g
Productgewicht	3801 g
Zwaartepunt van de bewogen massa afhankelijk van de slag	39.5 mm
Alternatieve aansluitingen	Zie producttekening
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast