


Smoorventiel met terugslagklep GRLA-M5-QS-3-LF-C

Artikelnummer: 175053

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoring van de uitgaande luchtstroom
Pneumatische aansluiting 1	QS-3
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	40 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	46 l/min...70 l/min
Bedrijfsdruk	0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	Willekeurig
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	80 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	90 l/min...140 l/min
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	1,5 Nm
Productgewicht	9 g
Materiaal inschroeftap	Messing Vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal demontagering	POM

Functie	Waarde
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwenkaansluiting	Persgegoten zink