


# Hoekgrijper HGWM-08-EZ-G7

Artikelnummer: 185697

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	8
Max. grijpklauwhoekspeling ax, ay	0.5 deg
Max. grijpklauwspeling Sz	0.03 mm
Max. openingshoek	14 deg
Herhaalnauwkeurigheid grijper	0.02 mm
Aantal grijpklauwen	2
Aandrijvingstype	Pneumatisch
Werking	Enkelwerkend Gesloten
Grijperfunctie	Beugel
Grijpkrachtzekering	zonder
Constructieve opbouw	Schuin niveau
Positiedetectie	zonder
Bedrijfsdruk	2 bar...8 bar
Max. werkfrequentie grijper	4 Hz
Min. openingstijd bij 6 bar	1 ms
Min. sluitstijd bij 6 bar	2.5 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Veerretourmoment	0,6 Ncm
Totaal grijpmoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) openen	24 Ncm
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch	7 N
Max. moment aan de grijpklauw Mx statisch	20 Ncm
Max. moment aan de grijpklauw My statisch	20 Ncm
Max. moment aan de grijpklauw Mz statisch	20 Ncm
Productgewicht	14 g
Bevestigingstype	Met contraoer
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdekkap	POM

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal grijpklaauw	hooggelegeerd staal