

Hoekgrijper HGWM-12-EO-G8

Artikelnummer: 185701

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12
Max. grijpklauwhoekspeling ax, ay	0.5 deg
Max. grijpklauwspeling Sz	0.03 mm
Max. openingshoek	18.5 deg
Herhaalnauwkeurigheid grijper	0.02 mm
Aantal grijpklauwen	2
Werking	Enkelwerkend Open
Grijperfunctie	Beugel
Constructieve opbouw	Schuin niveau
Positiedetectie	zonder
Bedrijfsdruk	2 bar...8 bar
Max. werkfrequentie grijper	4 Hz
Min. openingstijd bij 6 bar	3.7 ms
Min. sluitstijd bij 6 bar	1.8 ms
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Veerretourmoment	1,3 Ncm
Totaal grijpmoment bij 6 bar sluiten	64 Ncm
Max. kracht aan de grijpklauw Fz statisch	20 N
Max. moment aan de grijpklauw Mx statisch	40 Ncm
Max. moment aan de grijpklauw My statisch	40 Ncm
Max. moment aan de grijpklauw Mz statisch	40 Ncm
Productgewicht	45 g
Bevestigingstype	Geklemd
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal afdekkap	POM
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal grijpklauw	hooggelegeerd staal