

Kortslagcilinder AEVC-10-10-P-A

Artikelnummer: 188069

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Slag | 10 mm |
| Zuiger- \varnothing | 10 mm |
| Veerretourkracht bij ingeschoven zuigerstang | 3 N |
| Demping | Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Werking | Enkelwerkend Drukkend |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang |
| Positiedetectie | Voor naderingssensor |
| Bedrijfsdruk | 0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...80 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand | 41 N |
| Verplaatste massa | 3.5 g |
| Productgewicht | 35 g |
| Bevestigingstype | Naar keuze: met doorgangsboring Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal deksel | Aluminium kneedlegering geanodiseerd |
| Materiaal afdichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal behuizing | Aluminium kneedlegering Geanodiseerd |
| Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |