

Vacuümzuiggrijper ESG-200

Artikelnummer: 189181

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Zuigerdiameter | 200 mm |
| Inbouwpositie | Verticaal |
| Constructieve opbouw | Vacuümaansluiting boven Vacuümaansluiting zijkant met hoogtecompensatie met lange hoogtecompensatie |
| Toekenning zuignaphouder | Grootte 6 |
| Zuigervorm | Rond vlak |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| Omgevingstemperatuur | -30 °C...200 °C |
| Vacuümaansluiting | G1/4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | FPM NBR PUR VMQ (silicone) |