

# Vacuümzuiger ESS-30X90-ON

Artikelnummer: 189418

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	6 mm
Zuignapgrootte	30x90 mm
Zuigervolume	10.17 cm <sup>3</sup>
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuigervorm	Ovaal vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	134.4 N
Horizontale laterale kracht bij nominale bedrijfsdruk	201 N
Dwarskracht verticaal bij nominale bedrijfsdruk	134.5 N
Productgewicht	55.3 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M10
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal zuiger	NBR