

Aansluitkabel KMP3-9P-08-10

Artikelnummer: 18579

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	DIN 41652
Kabelaanduiding	Met toebehoren
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	814 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroef M3
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	10
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	9
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	3 A
Piekspanningsweerstand	1 kV
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
Buigradius, vaste kabelplaatsing	30 mm
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	75 mm
Kabeldiameter	7.15 mm
Tolerantie kabeldiameter	± 0,3 mm
Kabelmontage	10 x 0,34 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	0.34 mm ²
Adereinden	Stomp afgesneden

Functie	Waarde
Beschermingsklasse	IP65
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 °C...70 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...70 °C
Lagertemperatuur	-25 °C...75 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal behuizing	PA
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal steekcontacten	Koperlegering verguld