



차단 밸브 HE-3A-1/4-QS-5/16-U

Part Number: 190873

FESTO

이 Type은 진공에 적합.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 bistable
공압 연결구, 포트 1	QS-5/16
공압 연결구, 포트 2	1/4 NPT
액츄에이터 형태	수동
마운팅 형태	관통 홀을 통해 직접 장착 나사산을 통해 직접 장착 옵션
표준 공칭 유량	463.5 l/min
공칭 사이즈	3.6 mm
작동 압력 MPa	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
주변 온도	0 ... 60 °C
하우징 소재	PBT-강화
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
배기 기능	유량 조절 불가
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
디자인 구조	피스톤 슬라이드
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 불가
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	ISO class 4
매체 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	36 g
공압 연결구, 포트 3	비-덕트
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR