

Filterregelventiel LFR-1/2-D-7-MAXI-A

Artikelnummer: 186496

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|-------------------------------------|--|
| Bouwgrootte | Maxi |
| Serie | D |
| Bedieningszekering | Draaiknop met vergrendeling |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensaataftap | Volautomatisch |
| Constructieve opbouw | Filterregelaar met manometer |
| Max. hoeveelheid condensaat | 80 cm ³ |
| Schaalbescherming | Metalen beschermkap |
| Drukindicator | met manometer |
| Bedrijfsdruk | 2 bar...12 bar |
| Drukregelbereik | 0.5 bar...7 bar |
| Max. drukhysterese | 0.4 bar |
| Normaal nominaal debiet | 9500 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | 5 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 °C...60 °C |
| Productgewicht | 1370 g |
| Bevestigingstype | Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/2 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Persgegoten zink |
| Materiaal schaal | PC |