

# Scharnierkop CRSGS-M8

Artikelnummer: 195581

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M8
Gebaseerd op norm	ISO 12240-4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	55 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal buitenring	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal binnenring	Hooggelegeerd staal
Materiaal moer	Hooggelegeerd staal