

Ronde cilinder ESNU-63-25-P-A

Artikelnummer: 196386

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	25 mm
Zuiger- \emptyset	63 mm
Zuigerstangschroefdraad	M16x1,5
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Veerretourkracht bij ingeschoven zuigerstang	82 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	82 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	1765 N
Verplaatste massa	522 g
Bewogen massa bij 0 mm slag	459 g
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	25 g
Productgewicht	1555 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1445 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	44 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)

Functie	Waarde
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal cilinderbuis	Hooggelegeerd roestvast staal