

Servomotor EMME-AS-60-S-LS-AM

Artikelnummer: 2089699

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Omgevingstemperatuur	-10 °C...40 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Conform norm	IEC 60034
Isolatiebeschermklasse	F
Bedrijfstype volgens EN 60034-1	S1
Beschermingsklasse	IP21
Elektrische aansluittechniek	Stekkers
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn Conform EU-laagspanningsrichtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Nominale bedrijfsspanning DC	360 V
Nominale spanning DC	360 V
Wikkelingsschakeltype	Ster inwendig
Aantal poolparen	3
Stilstandsdraaimoment	0.7 Nm
Nominaal draaimoment	0.6 Nm
Piekmoment	2.8 Nm
Nominaal toerental	3000 1/min
Max. toerental	5131 1/min
Nominaal vermogen motor	190 W
Continue houdstroom	0.9 A
Nominale stroom motor	0.8 A
Piekstroom	3.6 A
Motorconstante	0.75 Nm/A

Functie	Waarde
Spanningsconstante fase-fase	49.6 mVmin
Wikkelingsweerstand fase-fase	26.4 Ohm
Wikkelingsinductiviteit fase-fase	31.9 mH
Totaal uitgaand traagheidsmoment	0.22 kgcm ²
Productgewicht	1300 g
Toegelaten axiale asbelasting	50 N
Toegestane radiale asbelasting	250 N
Rotorpositiesensor	Encoder absoluut, multi-turn
Rotorpositiesensor interface	HIPERFACE®
Rotorpositiegever meetprincipe	capacitief
Rotorpositiesensor sinus-/cosinusperioden per omwenteling	16
Rotorpositiesensor resolutie typisch	12 bit
Rotorpositiesensor hoeknauwkeurigheid typisch	20 arcmin
MTTFd, subcomponent	271 jaar, rotorpositiesensor