

# Lineaire eenheid SLM-25- -KF-A

Artikelnummer: 32784

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	10 mm...1500 mm
Zuiger-Ø	25 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden Schokdemper, harde karakteristiek
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Positiedetectie	Voor naderingssensor Voor inductieve sensoren
Varianten	Basisuitvoering Holle geleidingsstang Holle geleidingsstang en keerplaat
Bedrijfsdruk	0.7 MPa 7 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	295 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	295 N
Verplaatste massa	2150 g
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	36 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	3800 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	36 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal afdichtingen	PA TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium