

Zwenkaandrijving DSRL-10-180-P-FW

Artikelnummer: 33296

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	10
Dempingshoek	2.4 deg
Instelbereik zwenkhoek	0 deg...180 deg
Zwenkhoek	0 deg...180 deg
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zwenk vleugel
Positiedetectie	zonder
Bedrijfsdruk	2.5 bar...8 bar
Max. zwenkfrequentie bij 6 bar	3 Hz
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	0.5 Nm
Productgewicht	100 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal aandrijfjas	Staal Vernikkeld
Materiaal afdichtingen	NBR