


Lineaire aandrijving DLGF-G-40-500-PPSA

Artikelnummer: 5074742

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	500 mm
Zuiger-Ø	40 mm
Demping	zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Basisgeleiding
Meenemerprincipe	Vormgesloten (gleuf)
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	12.9 mm
Max. kracht Fy	0 N
Max. kracht -Fz (tot aan de aandrijving)	662 N
Max. kracht +Fz (weg van de aandrijving)	456 N
Max. moment Mx	7.7 Nm
Max moment My	37.6 Nm
Max. moment Mz	11.2 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	754 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	754 N
Verplaatste massa	450 g
Productgewicht	7257 g
Alternatieve aansluitingen	Zie producttekening
Bevestigingstype	Directe bevestiging via doorgangsboring Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	G1/4

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform kopervrij
Materiaal deksel	Gegoten aluminium, gecoat
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium, geanodiseerd