


솔레노이드 코일 VACC-S18-70-K5-1U-EX4D

Part Number: 3546549

FESTO

아마추어 시스템 F10용, NPT 케이블 커넥터, 24V DC 및 AC,
내압방폭구조.



자료 시트

특징	값
액츄에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
스위칭 상태 표시기	아니오
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	H
특성 코일 자료	24 V AC: 50/60 Hz, 전원: 7 VA 24 V DC: 7 W
허용 가능 전압 파동	-15 % / +10 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응 EU-RoHS-RL 지침
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
인증서 발행 부서	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
폭발 점화 방지 타입 먼지	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
방폭 주변 온도	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP65
제품 중량	1,700 g
전기 연결	터미널 박스, 케이블 입구 나사산 NPT1/2
재질 사항	RoHS 에 승인
솔레노이드 코일 소재	전조 알루미늄 합금 회색 철