

# Vacuümzuiger ESS-50-BT-G1/4-I

Artikelnummer: 525995

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	10 mm
Min. werkstukradius	40 mm
Nominale doorlaat	2.5 mm
Zuigerdiameter	50 mm
Zuigervolume	17.6 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vouwbalg 1,5-fach
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...0 bar
Nominale bedrijfsdruk	-0.7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	100 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	39 N
Productgewicht	25 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/4
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan