


# PE-omvormer PE-1000

Artikelnummer: 3719

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Conform norm	EN 60947-5-1
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Meetgrootheden	Relatieve druk
Meetprocedure	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Bedrijfsdruk	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
Schakeluitgang	Met contacten
Schakelfunctie	Drempelwaarde met vaste hysteresis
Functie schakelement	Wisselcontact
Inschakelpunt	0.05 bar
Uitschakelpunt	0.05 bar
Max. schakeluitgangsspanning AC	250 V
Max. schakeluitgangsspanning DC	250 V
Gebruikerscategorie inductieve last	AC-14 DC-13
Gebruikscategorie ohmse last	AC-12 DC-12
Elektrische aansluiting	4-aderig Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	open einde
Kabellengte	1 m
Materiaal kabelmantel	PVC
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Inbouwpositie	Willekeurig
Pneumatische aansluiting	M5
Productgewicht	230 g
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium Aluminium, geanodiseerd

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Instelmogelijkheden	Vast ingesteld
Beschermingsklasse	IP62
Isolatiespanning	2 kV
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Vervuilingsgraad	3