

Aansluitkabel KMP6-15P-12-5

Artikelnummer: 527544

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|----------------------------------|
| Conform norm | DIN 41652 |
| Kabelaanduiding | Zonder houder voor tekstplaatjes |
| Aansluitfrequentie | 50 |
| Productgewicht | 585 g |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Veldapparaatzijde |
| Elektrische aansluiting 1, bouwvorm | Hoekig |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Sub-D |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 15 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 15 |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype | 2x schroef 4-40 UNC |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Besturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 15 |
| Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere | 15 |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC | 0 V...30 V |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Stroombelastbaarheid bij 40°C | 2.8 A |
| Piekspanningsweerstand | 1 kV |
| Kabellengte | 5 m |
| Kabeleigenschap | Standaard |
| Testvoorwaarden leiding | Testvoorwaarden op aanvraag |
| Buigradius, vaste kabelplaatsing | 86 mm |
| Buigradius, flexibele kabelplaatsing | 129 mm |
| Kabeldiameter | 8.6 mm |
| Tolerantie kabeldiameter | ± 0,25 mm |
| Kabelmontage | 15 x 0,34 mm ² |
| Nominale kabeldoorsnede | 0.34 mm ² |
| Adereinden | Stomp afgesneden |

| Functie | Waarde |
|---|----------------------------------|
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Informatie over beschermingsklasse | In gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C...70 °C |
| Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing | -5 °C...70 °C |
| Lagertemperatuur | -20 °C...75 °C |
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring) | conform EU-RoHS-richtlijn |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Materiaal kabelmantel | PVC |
| Kleur kabelmantel | Grijs |
| Materiaal behuizing | PBT-versterkt |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Materiaal schroefvergrendeling | Messing, vernikkeld |
| Materiaal steekcontacten | Koperlegering verguld |