


Aansluitkabel KMP6-26P-16-5

Artikelnummer: 527547

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Conform norm	DIN 41652
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	570 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	26
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	20
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroef 4-40 UNC
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	20
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	20
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	2.8 A
Piekspanningsweerstand	1 kV
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
Buigradius, vaste kabelplaatsing	88 mm
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	132 mm
Kabeldiameter	8.8 mm
Tolerantie kabeldiameter	± 0,25 mm
Kabelmontage	20 x 0,25 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	0.25 mm ²
Adereinden	Stomp afgesneden

Functie	Waarde
Beschermingsklasse	IP40
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 °C...70 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...70 °C
Lagertemperatuur	-25 °C...75 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	2
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal schroefvergrendeling	Messing, vernikkeld
Materiaal steekcontacten	Koperlegering verguld