



# 압력 센서 SDE1-D10-G2-R18-L-P2-M8

Part Number(&P): 529971

FESTO

M8 플러그 포함 버전.



## 자료 시트

특징	값
압력 측정 범위, 최종 값	10 bar
스위칭 부품 기능	전환 가능
표시 형태	발광 LCD
전기 연결	4-핀 M8x1 플러그 EN 60947-5-2에 따름 원형 디자인
보호 등급	IP65
공압 연결구	R1/8
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	펄스
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	디스플레이 포함 피에조 저항 압력 센서
스위칭 기능	자유롭게 프로그래밍 가능
극성 보호	모든 전기 연결용
문턱값 설정 범위	2 ... 99.8 %
히스테리시스 세팅 범위	0 ... 90 %
설정 사양	Teach-In
작동 상태 표시	LCD
작동 전압 범위 DC	15 ... 30 V
최대 출력 전류	150 mA
스위칭 출력	2xPNP
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	0 ... 50 °C
주변 온도	0 ... 50 °C
인증	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
제품 중량	95 g
압력 측정 범위, 초기 값	0 bar
정확도, FS	2 %
스위칭 포인트 재생성	0.3 %
오작동 방지	PIN-Code
마운팅 형태	서비스 유니트에
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
하우징에 대한 재질 정보	PA POM-강화