

# Geluiddemper U-1/8-50

Artikelnummer: 534222

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	50
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Debiet tegen atmosfeer	2000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrumniveau	74 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Productgewicht	2.3 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal demperinzetstuk	PE
Materiaal-informatie	RoHS conform