


Smoorventiel met terugslagklep GRLA-3/8-QS-10-RS-D

Artikelnummer: 534343

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoor-terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-10
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Instelelement	Kartelschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar met buitendraad
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	900 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	540 l/min...975 l/min
Bedrijfsdruk	0.2 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.2 bar...10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	1400 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	1160 l/min...1620 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...40 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	10 Nm
Productgewicht	72 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR

Functie	Waarde
Materiaal holle schroef	Aluminium kneedlegering geanodiseerd
Materiaal demontagering	POM
Materiaal kartelkop	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal zwenkaansluiting	Persgegoten zink