

Draai-spencilinder CLR-40-20-L-P-A

Artikelnummer: 535457

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Totale slag | 38 mm |
| Zuiger-Ø | 40 mm |
| Zuigerstangschroefdraad | M8 |
| Zwenkhoek | 90 deg +/- 2 deg |
| Spanbreedte | 20 mm |
| Demping | Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis |
| Positiedetectie | Voor naderingssensor |
| Zwenkrichting | links |
| Bedrijfsdruk | 2 bar...10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Effectieve spankracht bij 2 bar | 176 N |
| Effectieve spankracht bij 4 bar | 355 N |
| Effectieve spankracht bij 6 bar | 536 N |
| Max. aanhaalmoment klemvingschroef | 24 Nm |
| Theoretische spankracht bij 6 bar | 633 N |
| Productgewicht | 985 g |
| Bevestigingstype | Naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal kraagschroeven | Staal verzinkt |

| Functie | Waarde |
|------------------------|--|
| Materiaal deksel | Aluminium kneedlegering gecoat |
| Materiaal afdichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal behuizing | Aluminium kneedlegering Glijdend geanodiseerd |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvast |
| Materiaal cilinderbuis | Aluminium kneedlegering Glijdend geanodiseerd |